


2 Stück Augenpads

Hyaluron-Koffein

Kuvertkarton

Änderungen:



Abmessungen

- Endformat Stanzkontur
165 mm x 280 mm
- Beschnittzugabe:
zusätzlich 2,5 mm zu jeder Seite
- Druckfreier Bereich (Wird geklebt)
- Falz

Bei « Hergestellt für: xxx »
Firmenname, Straße, Land, PLZ, Ort
(wahlweise Hersteller, Händler oder Endkunde)

Datenlieferung

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil « ISO Coated V2 (ECI) »
Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:
Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften
Alternativ **Illustrator Layout Paket**
+ **Stand-PDF mit Stanzkontur & technischen Infofarben**
+ **Druck-PDF ohne Stanzkontur & technischen Infofarben**
Achtung: Beschnittzugabe oben von 2,5 mm nicht vergessen

Layout Guidelines

- Endlosdruck Kuvertkarton
Digitaldruck 4c CMYK im Sammeldruckverfahren
- CMYK Farbraum**
Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
- Achtung: RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet
Farbabweichungen sind möglich
- Sicherheitsabstand 2,5 mm zur Stanzkontur
- Bildauflösung effektiv mindestens 300 dpi
- Mindestlinienstärke positiv: 0,1 mm | negativ 0,15 mm
- Logos optimal als Vektorgrafik
- Endlosdruck Kuvertkarton - Schnitttoleranzen**
Druckbildüberhang: Linker und rechter Rand von max 1 mm
Abhilfe: Ränder jeweils gleichfarbig auslaufend gestalten
- Tiefschwarzer Flächendruck (100/100/100/100)
für satten Flächendruck
- Schwarzer Text 100% K (0/0/0/100)
für scharfe Textkanten & Linien
- Neutrales Grau (0/0/0/60) ohne Farbstiche

Hinweise

- Beim Sammeldruckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen
- Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung